

Garant**Fresa rotativa pequena Z5 – ótimo, HM, Tipo: C0613****Dados do pedido**

Número do pedido	546800 C0613
GTIN	4045197156525
Classe de artigo	51D

Descrição**Modelo:**

Fresas rotativas **GARANT** fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.

Pequenas fresas rotativas MD com Ø da haste de 3 mm. **Forma cilíndrica redonda** (WRC).

Utilização:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Descrição técnica

Forma	C0613
Grau de finura do dentado	fino
Ø da cabeça	6 mm
Descrição da forma	Forma cilíndrica redonda
Abreviatura do dentado	Z5
Comprimento total	43 mm
Ø da haste	3 mm
Comprimento da cabeça	13 mm
Série	Dentado Z5
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Fresa rotativa

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		