

**Garant****Fresa rotativa pequena Z5 – ótimo, HM, Tipo: D0605****Dados do pedido**

Número do pedido	546800 D0605
GTIN	4045197156556
Classe de artigo	51D

**Descrição****Modelo:**

Fresas rotativas **GARANT** fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.

Pequenas fresas rotativas MD com Ø da haste de 3 mm. **Forma esférica** (KUD).

**Utilização:**

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

**Descrição técnica**

Grau de finura do dentado	fino
Abreviatura do dentado	Z5
Descrição da forma	Esfera
Comprimento total	35 mm
Ø da cabeça	6 mm
Forma	D0605
Ø da haste	3 mm
Comprimento da cabeça	5 mm
Série	Dentado Z5
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Fresa rotativa

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		