

Rosca Anel de calibração passa 6g, Rosca: M24**Dados do pedido**

Número do pedido	486010 M24
GTIN	2050001037220
Classe de artigo	48B

Descrição**Versão:**

O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 – 2299.

Utilização:

Para rosca métrica ISO, à direita, conforme DIN 13.

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma **DIN ISO 1502**.

Nota:

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF, NPT e à esquerda.

Descrição técnica

Rosca	M24
Passo de rosca	3 mm
Classe de tolerância	6 g
Calibração	L12

Ficha de dados

Campo de tolerância	g
Tipo de calibre	Calibre de qualidade
Norma	DIN 13
Tipo de rosca	M
Qualidade	6
Tipo de produto	Anel de calibração roscado passa

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/486010-M24>