

Ficha de dados

Rosca Calibre macho passa não passa, Rosca: M2



Dados do pedido

Número do pedido	486000 M2
GTIN	2050001690883
Classe de artigo	48B

Descrição

Versão:

O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 – 2299.

Lado passa e lado não passa num punho (DIN 2240, Parte 1 Forma R). Lado não passa assinalado a vermelho.

Utilização:

Para rosca métrica ISO, à direita, conforme DIN 13.

Classe de tolerância 6H (até M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma **DIN ISO 1502**.

Nota:

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF, NPT e à esquerda.

Descrição técnica

Classe de tolerância	6H
Rosca	M2
Passo de rosca	0,4 mm
Tipo de rosca	M
Norma	DIN 13
Campo de tolerância	H
Qualidade	6
Tipo de calibre	Calibre de refugo

Ficha de dados

Tipo de calibre	Calibre de qualidade
Calibração	L10
Tipo de produto	Calibre macho passa não passa para rosca

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/486000-M2>