

## Rosca Anel de calibração não passa 6g, Rosca: M2,5



### Dados do pedido

Número do pedido	486050 M2,5
GTIN	2050001037268
Classe de artigo	48B

### Descrição

**Modelo:**

O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 – 2299.

**Utilização:**

Para rosca métrica ISO, à direita, conforme DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Instrução:**

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF, NPT e à esquerda.

### Descrição técnica

Passo de rosca	0,45 mm
Classe de tolerância	6 g
Rosca	M2,5
Calibração	L12

Campo de tolerância	g
Tipo de calibre	Calibre de refugo
Tipo de rosca	M
Norma	DIN 13
Qualidade	6
Tipo de produto	Anel de calibração de rosca não passa

### Prestações de serviços

Calibração Anel de calibração roscado Ø máximo 3	028600 3
--	----------