

3M Roloc™**Disco não tecido GB-DR, Ø 76,2 mm, Comparação da granulometria: 50****Dados do pedido**

Número do pedido	554063 50
GTIN	30048011603576
Classe de artigo	53M

Descrição**Modelo:**

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras "de uma só vez" à mão e o mais brevemente possível.

Discos abrasivos de velo **com grão de lixa Cubitron agressivo (CER)** combinado com tecido resistente.

Utilização:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Permite o **desbaste** e o **acabamento sem rebarbas** com uma ferramenta. Alta estabilidade de arestas e longa vida útil.

Instrução:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descrição técnica

Versão	coarse super duty
Comparação da granulometria	50
Grau de finura	extra grosso
Ø do disco	76,2 mm

Abrasivo	Grão abrasivo Cubitron™
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 76,2 mm
Designação do fabricante	GB-DR
n.º máximo de rotações	18000 r,p,m,
Tipo de produto	Velo abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75	554088 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mm duro Ø exterior 75	554089 75
Eixo do disco de lixa de plástico-Ø 6 mm Ø exterior 75	554090 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mm suave Ø exterior 75	554091 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mm médio Ø exterior 75	554092 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mm meio duro Ø exterior 75	554093 75
Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75	554094 75