

3M Roloc™



## Dados do pedido

Número do pedido	554047 280
GTIN	30048011055306
Classe de artigo	53M

## Descrição

### Modelo:

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.

**Velo de nylon** universal e de alto desempenho.

### Utilização:

Para limpar, desengordurar e fosquear superfícies metálicas.

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados.

Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

### Instrução:

**Roloc™ Bristle-Disc** disponível em 573510 e seguintes.

## Descrição técnica

Comparação da granulometria	280
Versão	A very fine
Grau de finura	fino
Ø do disco	76,2 mm
Abrasivo	Velo de nylon

Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 76,2 mm
n.º máximo de rotações	18000 r,p,m,
Tipo de produto	Velo abrasivo

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

### Acessórios

554088 75

Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmduro Ø exterior 75

554089 75

Eixo do disco de lixa de plástico-Ø 6 mm Ø exterior 75

554090 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmsuave Ø exterior 75

554091 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmédio Ø exterior 75

554092 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmeio duro Ø exterior 75

554093 75

Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75

554094 75