

Ficha de dados

3M Roloc™

Disco de limpeza (A), Ø 50,8 mm, Modelo de velo: MED



Dados do pedido

Número do pedido	554064 MED
GTIN	30048011641905
Classe de artigo	53M

Descrição

Versão:

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.

Discos de limpeza grossos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa. Estrutura aberta, sem obstruções. Combinam a **limpeza** com um **acabamento fino**.

Utilização:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	18000 r,p,m,
Grau de finura	grosso
Grau de dureza	médio

Ficha de dados

Designação 3M	BF-DR
Ø do disco	50,8 mm
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 50,8 mm
Tipo de produto	Velo de limpeza preliminar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		