

3M Roloc™**Disco compacto XL-UR, Ø 50,8 mm, Comparação da granulometria: 280**

Dados do pedido

Número do pedido	554066 280
GTIN	480111718382
Classe de artigo	53M

Descrição

Modelo:

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras "de uma só vez" à mão e o mais brevemente possível.

Velo de fibra com abrasivo com aglomerado de resina, **forma de disco prensada**.

Utilização:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Particularmente adequadas para **retificação fina e rebarbagem**. Obtém um **acabamento fino** e reduz a rugosidade em todos os materiais.

Instrução:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descrição técnica

Comparação da granulometria	280
Versão	2 S fine
Grau de finura	fino
Grau de dureza	suave
Ø do disco	50,8 mm

Abreviatura abrasivo	SiC
Abrasivo	Carboneto de silício (SiC)
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 50,8 mm
Designação do fabricante	XL-DR
n.º máximo de rotações	22000 r,p,m,
Tipo de produto	Disco compacto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmduro Ø exterior 50

554089 50

Eixo do disco de lixa de plástico-Ø 6 mm Ø exterior 50

554090 50

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmsuave Ø exterior 50

554091 50

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmédio Ø exterior 50

554092 50

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmeio duro Ø exterior 50

554093 50