

3M Roloc™**Disco compacto XL-UR, Ø 76,2 mm, Comparação da granulometria: 100**

Dados do pedido

Número do pedido	554067 100
GTIN	30048011171952
Classe de artigo	53M

Descrição

Modelo:

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras "de uma só vez" à mão e o mais brevemente possível.

Velo de fibra com abrasivo com aglomerado de resina, **forma de disco prensada**.

Utilização:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Particularmente adequadas para **retificação fina e rebarbagem**. Obtém um **acabamento fino** e reduz a rugosidade em todos os materiais.

Instrução:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descrição técnica

Comparação da granulometria	100
Grau de dureza	duro
Versão	8 A coarse
Grau de finura	grosso

Ø do disco	76,2 mm
Abreviatura abrasivo	A
Abrasivo	Corindo normal (A)
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 76,2 mm
Designação do fabricante	XL-DR
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Tipo de produto	Disco compacto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75	554088 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmduro Ø exterior 75	554089 75
Eixo do disco de lixa de plástico-Ø 6 mm Ø exterior 75	554090 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmsuave Ø exterior 75	554091 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmédio Ø exterior 75	554092 75
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmeio duro Ø exterior 75	554093 75
Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75	554094 75