

3M Roloc™



Dados do pedido

Número do pedido	554067 180/6
GTIN	30048011171914
Classe de artigo	53M

Descrição

Modelo:

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.

Velo de fibra com abrasivo com aglomerado de resina, **forma de disco prensada**.

Utilização:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Particularmente adequadas para **retificação fina e rebarbagem**. Obtém um **acabamento fino** e reduz a rugosidade em todos os materiais.

Instrução:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descrição técnica

Grau de dureza	médio
Versão	6 A medium
Grau de finura	médio
Ø do disco	76,2 mm
Abreviatura abrasivo	A
Abrasivo	Corindo normal (A)

Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 76,2 mm
Designação do fabricante	XL-DR
n.º máximo de rotações	15000 r,p,m,
Tipo de produto	Disco compacto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

554088 75

Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmduro Ø exterior 75

554089 75

Eixo do disco de lixa de plástico-Ø 6 mm Ø exterior 75

554090 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmsuave Ø exterior 75

554091 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmédio Ø exterior 75

554092 75

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmeio duro Ø exterior 75

554093 75

Disco de lixa de borracha com alojamento M14duro Ø exterior 75

554094 75