

Ficha de dados



Disco abrasivo CC-GRIND-SOLID Aço SG, Ø do disco: 125



Dados do pedido

Número do pedido	566360 125
GTIN	4007220237076
Classe de artigo	550

Descrição

Versão:

Disco abrasivo **agressivo** com prato de tecido de fibra de vidro.

Com sistema de fixação e arrefecimento patenteado. Utilização com o adaptador n.º 566365. Para desempenho de desbaste muito elevado em todos os materiais de aço.

Utilização:

Para **usos de retificação rugosos e duros** em superfícies e arestas.

Alternativa económica aos discos abrasivos de desbaste com **exposição significativamente reduzida ao calor, ruído, pó e vibração**.

Ter em atenção o ângulo plano de ataque e o potente acionamento (>1200 W).

Descrição técnica

Ø do furo	22,23 mm
Ø do disco	125 mm
n.º máximo de rotações	12200 r.p.m.,
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %

Ficha de dados

otimizado para material	Aço
ângulo de incidência recomendado	5-15 grau
velocidade periférica máxima	80 m/s
Número de camadas	1
Tipo de produto	Disco abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/566360-125>