


**Disco de fibras de corindo normal (A), Ø 115 mm, Granulometria: 24****Dados do pedido**

Número do pedido	566410 24
GTIN	4018875526217
Classe de artigo	52M

Descrição**Versão:**

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.

Disco de fibra universal HOLEX para retificação de qualquer metal. Tipo de grão: **Corindo normal (A).**

Utilização:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/566670. Para **retificação de superfícies planas ou abauladas** com alta **flexibilidade**.

Descrição técnica

Granulometria	24
Ø do disco	115 mm
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Base abrasiva	Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm

Alojamento	Sistema de troca rápida Roloc™
Ø do furo	22,23 mm
indicado para sistema de troca rápida	Roloc™
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
n.º máximo de rotações	13300 r,p,m,
Tipo de produto	Disco de fibra

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Almofada de apoio ISOflexível/suave Ø exterior 108	566650 108
Almofada de apoio ISOMeio duro/com nervuras Ø exterior 108	566670 108
Pratos de apoios duro/rígido Ø exterior 115	566672 115