



## Dados do pedido

Número do pedido	486110 24X1,5
GTIN	2050001035745
Classe de artigo	48B

## Descrição

### Modelo:

O primeiro passo de rosca retificado (a partir de 1 mm de passo) remove impurezas da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca.

Modelo de acordo com a norma **DIN 2279 – 2299**.

### Utilização:

Para rosca métrica fina ISO, à direita, conforme DIN 13.

### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

### Instrução:

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas finas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF e NPT, e à esquerda.

## Descrição técnica

Rosca	M24
Passo de rosca	1,5 mm
Classe de tolerância	6 g
Calibração	L12

Campo de tolerância	g
Tipo de calibre	Calibre de qualidade
Tipo de rosca	MF
Norma	DIN 13
Qualidade	6
Tipo de produto	Anel de calibração roscado passa

### Prestações de serviços

Calibração Anel de calibração roscado Ø máximo 60	028600 60
Calibração DAkkS Anel de calibração roscado Ø máximo 100	028640 100