


**Lixas de lamelas (SiC), Grão 150, Ø da cabeça x largura da cabeça: 60X30****Dados do pedido**

Número do pedido	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Classe de artigo	52E

Descrição**Versão:**

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta.

Lâminas de lixa recobertas com **grão de carboneto de silício (SiC)**. Ø da haste 6 mm.

Utilização:

Principalmente para trabalhos de retificação de precisão e polimento em raios maiores no fabrico de ferramentas e moldes, assim como no fabrico de recipientes e aparelhos. As lâminas de lixa adaptam-se aos contornos da peça de trabalho.

Descrição técnica

Largura da cabeça	30 mm
Granulometria	150
n.º de rotações recomendado	8000 r,p,m,
n.º máximo de rotações	12700 r,p,m,
Ø da haste	6 mm
Ø da cabeça	60 mm
Abrasivo	Carboneto de silício (SiC)

Abreviatura abrasivo	SiC
Atributo do nome do produto	Grão 150
Tipo de produto	Lixas de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	condicionalmente adequado		
seco	adequado		