

**Garant****Ponta de esmerilar grosso, AR, Tipo: KU08****Dados do pedido**

Número do pedido	551200 KU08
GTIN	4045197239488
Classe de artigo	51E

**Descrição****Modelo:**

As **pontas de esmerilar GARANT** (com certificado OSA e testadas de acordo com a norma EN 12 413) são especialmente adequadas para as aplicações específicas indicadas e para a maior variedade possível de aplicações no que diz respeito ao grau de dureza, ao aglomerado, aos tipos de grão e aos tamanhos de grão. A concentricidade exata garante um trabalho sem vibrações, protegendo, assim, as pessoas, a máquina e a peça de trabalho. As pontas de esmerilar GARANT estão universalmente concebidas para **arestas e retificação de superfície** e caracterizam-se pelo máximo desempenho de desbaste combinado com uma longa vida útil e qualidade da superfície uniforme na peça de trabalho.

Pontas de esmerilar com aglomerado cerâmico em **corindo nobre cor-de-rosa (AR)**. Modelo com dureza média.

Grão grosso. Comprimento da haste 40 mm.

**Utilização:**

Para o processamento universal de **aço não ligado e aço com liga fraca e aço fundido**.

Velocidade de corte recomendada 30 – 50 m/s.

**Descrição técnica**

Grau de finura	grosso
Comprimento da haste	40 mm
Ø da cabeça	8 mm
Ø da haste	6 mm
Comprimento da cabeça	8 mm

Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Atributo do nome do produto	AR
Tipo de produto	Ponta de esmerilar