


**Escova abrasiva de lamelas (A), Grão 120, Ø da cabeça x largura da cabeça: 40X20****Dados do pedido**

Número do pedido	554700 40X20
GTIN	4045197241030
Classe de artigo	52E

Descrição**Versão:**

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta.

Retificadora de lâminas com lâminas de ranhurado múltiplo. Ø da haste 6 mm.

Utilização:

Principalmente para trabalhos de retificação de precisão e polimento em raios maiores no fabrico de ferramentas e moldes, assim como no fabrico de recipientes e aparelhos. As lâminas de lixa adaptam-se aos contornos da peça de trabalho.

Especialmente recomendado para a retificação de contornos.

Descrição técnica

Largura da cabeça	20 mm
n.º de rotações recomendado	12000 r,p,m,
n.º máximo de rotações	19100 r,p,m,
Granulometria	120
Ø da haste	6 mm
Ø da cabeça	40 mm

Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Atributo do nome do produto	Grão 120
Tipo de produto	Lixas de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		