

## Rosca de tubo Calibre macho não passa, Rosca: G1.1/4polegada



### Dados do pedido

Número do pedido	486170 G1.1/4
GTIN	2050001035998
Classe de artigo	48B

### Descrição

**Modelo:**

Medidas de calibre de acordo com a norma DIN EN ISO 228-2. Anéis de calibração roscados de classe de tolerância A.

Calibres não passa assinalados a vermelho.

**Norma:**

**DIN EN ISO 228**

**Instrução:**

Calibres de rosca com outros diâmetros disponíveis a pedido.

### Descrição técnica

Rosca	G1.1/2
Ø da rosca	41,91 mm
Passos por polegada	11
Classe de tolerância	A
Norma	DIN 228
Tipo de rosca	G
Campo de tolerância	A
Tipo de calibre	Calibre de refugo
Calibração	L11
Tipo de produto	Calibre macho de rosca não passa

---

**Prestações de serviços**

CalibraçãoCalibre macho de rosca OK/nOK Ø máximo 60	028500 60
Calibração DAkkSCalibre macho de rosca OK/nOK Ø máximo 90	028540 90

---