

Ficha de dados

rosca fina Anel de calibração não passa 6g, M x passo: 8X0,5



Dados do pedido

Número do pedido	486210 8X0,5
GTIN	2050001036018
Classe de artigo	48B

Descrição

Versão:

O primeiro passo de rosca retificado (a partir de 1 mm de passo) remove impurezas da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca.

Modelo de acordo com a norma **DIN 2279 – 2299**.

Utilização:

Para rosca métrica fina ISO, à direita, conforme DIN 13.

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma **DIN ISO 1502**.

Nota:

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas finas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF e NPT, e à esquerda.

Descrição técnica

Classe de tolerância	6 g
Passo de rosca	0,5 mm
Rosca	M8
Calibração	L12

Ficha de dados

Tipo de calibre	Calibre de refugo
Campo de tolerância	g
Tipo de rosca	MF
Norma	DIN 13
Qualidade	6
Tipo de produto	Anel de calibração de rosca não passa

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/486210-8X0,5>