



Prato abrasivo autoaderente com Rosca M 14, Ø exterior: 178mm



Dados do pedido

Número do pedido	566960 178
GTIN	4001895411304
Classe de artigo	52M

Descrição

Modelo:

Lado aderente com sistema de gancho em T duplo, para uma aderência segura dos discos autoaderentes de velo abrasivo.

Indicado para:

Para discos autoaderentes **sem orifício de centragem**.

Atenção:

Velocidade periférica máxima em retificadoras angulares **com discos abrasivos autoaderentes** 40 m/s.

Descrição técnica

velocidade periférica máxima	40 m/s
n.º máximo de rotações	6000 r,p,m,
Ø exterior	178 mm
Tipo de produto	Pratos de apoios