

Anel de lixa de 4 camadas, Ø 150 mm, Granulometria: 80**Dados do pedido**

Número do pedido	555180 80
GTIN	2050001746610
Classe de artigo	56Z

Descrição**Modelo:**

Tela abrasiva de 4 camadas com ranhuras, prensada num núcleo. O ranhurado irregular permite alta flexibilidade. Com casquinhos redutores de Ø 19 para 10 mm.

Utilização:

Rebarbagem, arredondamento e retificação fina de contornos ou superfícies.

Instrução:

Utilizar mandril de fixação n.º 555785 tam. 10.

Descrição técnica

Granulometria	80
n.º de rotações recomendado	1900 r.p.m.,
Ø do disco	150 mm
Atributo do nome do produto	Ø 150 mm
Número de camadas	4
Tipo de produto	Anel de tiras abrasivas

Acessórios

Mandril indicado para Ø de perfuração 10

555785 10