



## Jogo de micrómetros de interiores de 3 pontos digitais, Faixa de medição: 6-12mm



### Dados do pedido

Número do pedido	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Classe de artigo	45A

### Descrição

#### Modelo:

Micrómetro digital de interiores de 3 pontos para **medição de alta precisão** de orifícios, mesmo em grandes profundidades de medição. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (**sem erro de inclinação** de primeira ordem). Autocentrante e autoalinhante. Leitura fácil e direta através de um visor digital de alto contraste. **Sistema de medição CAPA  $\mu$**  patenteado. Superfícies de medição em aço temperado (HV30-770).

#### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

#### Material fornecido:

Micrómetros de interiores n.º 428830, extensão n.º 428802 e anéis de ajuste.

#### Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428802, cabo de dados, emissor n.º 498921, adaptador de rádio n.º 498924.

#### Instrução:

Dispositivos de centragem para grandes profundidades de medição a pedido.

### Descrição técnica

Faixa de medição	6 - 12 mm
Número de anéis de ajuste	2
Número de cabeças de medição	3
Ø do anel de ajuste	8 / 10 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 54
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

## Prestações de serviços

CalibraçãoJogo de micrómetros de interiores Faixa de medição 6-12	020550 6-12
-------------------------------------------------------------------	-------------

## Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Extensão para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 1/100	428802 1/100
Micrómetros de interiores de 3 pontos digitais IMICRO Faixa de medição 10-12	428830 10-12
Micrómetros de interiores de 3 pontos digitais IMICRO Faixa de medição 6-8	428830 6-8

Micrómetros de interiores de 3 pontos digitais IMICRO Faixa de medição 8-10	428830 8-10
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 11	484030 11
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 7	484030 7
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 9	484030 9