

Pastilha de corte reversível por torneamento VB.T 160404, para processamento médio, Tipo: HB7035-1**Dados do pedido**

Número do pedido	261232 HB7035-1
GTIN	4045197874825
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Quebra-aparas	SM
Condição de corte	fortemente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 320 m/min
Tipo	HB7035-1
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear