

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VB.T 160408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Quebra-aparas	SM
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 320 m/min
Tipo	HB7035-1
#Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	fortemente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160408
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar