

3M Scotch-Brite™



## Dados do pedido

Número do pedido	556000 1000
GTIN	3134375235693
Classe de artigo	53M

## Descrição

### Modelo:

Velo de nylon sintético misturado com grão de lixa em aglomerado de resina sintética.

### Vantagem:

- **Adapta-se à forma da peça de trabalho.**
- **A estrutura aberta evita obstruções e reduz a geração de calor.**
- **Acabamento uniforme e reproduzível.**
- **Pode ser utilizado a seco e a húmido.**
- **Sem componentes corrosivos.**

### Utilização:

Pode ser usado à mão, com bloco manual n.º 556020 ou na lixadora orbital. **Fino/muito fino:** para limpar superfícies sensíveis, para reparar riscos leves em metais. Também é adequado para fosqueamento fino/muito fino de linhas em aços e metais não ferrosos.

## Descrição técnica

Comparação da granulometria	600 - 1000
Cor	cinzento
Estrutura de velo	1000
Grau de finura	muito fino
Designação 3M	CF-HP
Versão	S Ultra Fine
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura	158 mm

Comprimento	224 mm
Atributo do nome do produto	158×224 mm
Tipo de produto	Almofada de velo abrasivo

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

## Acessórios

Bloco de mão	556020
Mandril	556030