

LOCTITE

Dados do pedido

Número do pedido	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Classe de artigo	04L

Descrição

Modelo:

Universalmente aplicável para a união de diferentes materiais. Endurecimento rápido e uniões limpas, quase invisíveis. Endurecimento através da humidade do ar.

Instrução:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.

Descrição técnica

Resistência à tração e ao cisalhamento	20 N/mm ²
Fixação natural após	3 - 10 s
Designação do fabricante	401
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Viscosidade dinâmica	70 - 110 mPas
Temperatura de armazenamento	2 - 8 °C
Forma	líquido
Temperatura da área de aplicação	-40 - 120 °C

Cor	transparente
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Densidade	1,05 g/cm ³
indicado para material	Tecido
indicado para material	Madeira
indicado para material	Plástico
indicado para material	Couro
indicado para material	Metal
indicado para material	Papel
indicado para material	Elastómero
Base química	Etilenocianoacrilato
Quantidade de enchimento	20 ml
medida máxima da folga	0,15 mm
Atributo do nome do produto	20 g
Tipo de produto	Cola rápida