

**Garant**


## Dados do pedido

Número do pedido	145310 M3-12
GTIN	
Classe de artigo	11K

## Descrição

### Modelo:

**Strong sheet metal case** with carrying handle and 2 offset catches. Each tool is securely stored in its own holder and immediately ready to hand. The taps are raised up vertically when the lid is opened. For more detailed descriptions of the content see individual products.

### Índice:

cada 3 brocas de roscar de corte n.º 131450: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cada 1 caçonete n.º 140300: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cada 1 broca espiral n.º 114150: Tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

cada 1 desandador regulável n.º 148400: Tam. 1; 2

1 suporte de ferramentas com roquete n.º 148700: Tam. 85

cada 1 porta-caçonetes n.º 149300: Tam. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 gabarito de rosca n.º 477000: Tam. M/W

1 chave de parafusos n.º 664300: Tam. 3×60

## Descrição técnica

para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau

Tipo de produto

Caçonete