

Garant**Jogo de machos de roscar de furo passante curta + broca espiral de furo de núcleo+ desandador, para rosca métrica: M3-12****Dados do pedido**

Número do pedido	146260 M3-12
GTIN	4045197876560
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de roscar de corte M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 e desandador tam. 1.1/2.

Índice:

Cada jogo de machos de roscar de corte M3 – M12 n.º 131450, broca de furos roscados n.º 114150 e desandador n.º 148410

Descrição técnica

para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 352

Tipo de produto

Machos de roscar

Acessórios

Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 10,2	114150 10,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 2,5	114150 2,5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 3,3	114150 3,3
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 4,2	114150 4,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 5	114150 5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,8	114150 6,8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,5	114150 8,5
Macho de roscar para entalhecurto M M10	131450 M10
Macho de roscar para entalhecurto M M12	131450 M12
Macho de roscar para entalhecurto M M3	131450 M3
Macho de roscar para entalhecurto M M4	131450 M4
Macho de roscar para entalhecurto M M5	131450 M5
Macho de roscar para entalhecurto M M6	131450 M6
Macho de roscar para entalhecurto M M8	131450 M8
Caixa vazia Tipo 3	146960 3
Desandador, ajustável Tipo 1.1/2	148410 1.1/2
Desandador, ajustável Tipo 2	148410 2