

STARCKE®**Disco abrasivo autoaderente de papel (A), Ø 125 mm, Granulometria: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	567715 40
GTIN	4002748776892
Classe de artigo	56Z

Descrição**Modelo:**

Papel de lixa Starcke 540 FK (papel F, grão 40 a 180) ou Starcke 544 C3K (grão 240 – 400, revestido a estearato) com **alta resistência e dispersão densa**. Alto rendimento de lixamento graças ao grão de corindo (**A**) com tratamento especial.

A **parte de trás do disco está forrada com veludo em espiral** e, em conjunto com **pratos abrasivos autoaderentes**, por exemplo, n.º **567760**, é **autoadesiva**. Para troca rápida de discos.

Utilização:

Em **retificadoras angulares** ou retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente (aspiração de pó impossível). Velocidade máxima de trabalho **40 m/s**.

Uso universal para retificação de metal, metal não ferroso, verniz, tinta, madeira, plástico.

Instrução:

Bloco abrasivo manual adequado para disco abrasivo autoaderente, ver n.º 567857 tam. 125 e tam. 150. Discos de velo autoaderente, ver n.º 566902 – 566950. Sistema abrasivo pequeno Ø 50 mm e Ø 75 mm, ver n.º 554005 e seguintes.

Descrição técnica

Granulometria	40
Ø do disco	125 mm

Designação do fabricante	540 FK
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
Motor de acionamento	Retificadora angular
velocidade periférica máxima	40 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo autoaderente

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Prato abrasivo autoaderente,M14 Ø exterior 125	567760 125
--	------------

Disco de polimento autoaderente,M14 Ø exterior 125

567762 125

Bloco abrasivo manual com fixação autoaderente indicado
para discos de Ø 125

567857 125