

SWISS TOOLS

Suporte de barras de mandrilar, PSC 80, Ø de fixação D1: 16**Dados do pedido**

Número do pedido	318889 16
GTIN	2050001921857
Classe de artigo	36D

Descrição**Utilização:**

Para alojamento de barras de mandrilar.

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Nota:

Tubo de refrigerante PSC adequado, nº de artigo 309885 tam. 63.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	16 mm
Ø exterior D	40 mm
Projeção medida A	98 mm
L ₁	68 mm
Alojamento	PSC 80
Norma de alojamento	ISO 26623-2
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Mandril de superfície

