

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	318628 25
GTIN	4045197893284
Classe de artigo	31G

## Descrição

**Modelo:**

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

**GARANT** - Otimização das vidas úteis, melhores superfícies, maior segurança processual e reforço da produtividade graças a GARANT Eco.

**Utilização:**

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

**Instrução:**

Inclui placa base perfurada. Isto torna-a adequada para suporte de aperto rotativo com haste 20 e 25 mm.

## Descrição técnica

Projeção medida A	112,7 mm
Comprimento de fixação L <sub>1</sub>	80 mm
B	40 mm
para quadrado de suporte	25 mm
Ø exterior D	94 mm
Desfasamento central das pontas f	12,7 mm
Alojamento	HSK-T 63
Norma de alojamento	ISO 12164-3

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de ferramentas