

Ficha de dados

Garant

Suporte de ferramentas Eco axial simples, direita, PSC 63, para quadrado de suporte: 25



Dados do pedido

Número do pedido	318851 25
GTIN	4045197893291
Classe de artigo	31G

Descrição

Versão:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

GARANT - Otimização das vidas úteis, melhores superfícies, maior segurança processual e reforço da produtividade graças a GARANT Eco.

Utilização:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido. Inclui placa base perfurada. Isto torna-a adequada para suporte de aperto rotativo com haste 20 e 25 mm.

Descrição técnica

para quadrado de suporte	25 mm
B	40 mm
Projeção medida A	130 mm
Comprimento de fixação L ₁	102 mm
Ø exterior D	102 mm
Alojamento	PSC 63

Ficha de dados

Norma de alojamento	ISO 26623-2
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de ferramentas