

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	318857 25
GTIN	4045197893338
Classe de artigo	31G

Descrição

Modelo:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

GARANT - Otimização das vidas úteis, melhores superfícies, maior segurança processual e reforço da produtividade graças a GARANT Eco.

Utilização:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Instrução:

Pinos de aperto PSC a pedido. Inclui placa base perfurada. Isto torna-a adequada para suporte de aperto rotativo com haste 20 e 25 mm.

Descrição técnica

Desfasamento central das pontas f	12,7 mm
Projeção medida A	110 mm
Ø exterior D	94 mm
para quadrado de suporte	25 mm
B	40 mm
Alojamento	PSC 63
Norma de alojamento	ISO 26623-2
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Suporte de ferramentas