

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319884 40
GTIN	4045197877338
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

Alojamentos de alta precisão adaptados especificamente a cada máquina, para utilização flexível em máquinas de fuso principal e de contrafuso. Superfície de contacto e superfície funcional. Placa de pressão acionada por mola para fixação uniforme dos aços de viragem. Design perfeito para os respetivos tornos. Com bicos de pulverização de esferas fixos até 80 bar. Brunido para uma melhor proteção contra a corrosão.

Adequado para sistemas de refrigeração eficientes, como GARANT Eco, mas também para outros sistemas. Adequado para suportes rotativos convencionais.

Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

Descrição técnica

h_1	20 mm
L_1	70 mm
L_2	62 mm
x	70 mm
Máquinas adequadas	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT

b ₂	65 mm
h ₂	78 mm
Tipo de produto	Porta-ferramenta