

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319886 40
GTIN	4045197877383
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

Alojamentos de alta precisão adaptados especificamente a cada máquina, para utilização flexível em máquinas de fuso principal e de contrafuso. Superfície de contacto e superfície funcional. Placa de pressão acionada por mola para fixação uniforme dos aços de viragem. Design perfeito para os respetivos tornos. Com bicos de pulverização de esferas fixos até 80 bar. Brunido para uma melhor proteção contra a corrosão.

Adequado para sistemas de refrigeração eficientes, como GARANT Eco, mas também para outros sistemas. Adequado para suportes rotativos convencionais.

Utilização:

Principalmente para maquinagem de face e interior.

Descrição técnica

b_2	65 mm
h_1	20 mm
x	80 mm
L_1	70 mm
Máquinas adequadas	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT

L ₂	62 mm
h ₂	78 mm
Tipo de produto	Porta-ferramenta