

Garant**Suporte de barra de mandrilar BMT, BMT: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	319888 40
GTIN	4045197877437
Classe de artigo	31V

Descrição**Modelo:**

Para refrigeração interior e exterior.

Alojamentos de alta precisão adaptados especificamente a cada máquina, para utilização flexível em máquinas de fuso principal e de contrafuso. Superfície de contacto e superfície funcional. Placa de pressão acionada por mola para fixação uniforme dos aços de viragem. Design perfeito para os respetivos tornos. Com bicos de pulverização de esferas fixos até 80 bar. Brunido para uma melhor proteção contra a corrosão.

Utilização:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar ou broca de pastilhas reversíveis.

Descrição técnica

d_a	32 mm
Máquinas adequadas	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm

L ₃	10 mm
L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Tipo de produto	Porta-ferramenta