

Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca forma cônica com amortecimento de vibrações, HSK-A 63, Rosca M x comprimento L1: M8X75**Dados do pedido**

Número do pedido	307037 M8X75
GTIN	4045197905031
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

Com RFID / perfuração Balluff-Chip. Design cônico. **Versão com amortecimento de vibrações, alojamento com núcleo com amortecimento de vibrações.**

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 301342, redução n.º 301344, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

Alojamentos ou extensões de metal duro para fresas de rosca n.º 301374 – 301379 e n.º 301361 – 301368.

Descrição técnica

Rosca M	M8x75
Ø do furo D ₁	8,5 mm
Comprimento útil L ₁	75 mm
Ø exterior D	23 mm
Projeção medida A	101 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	13 mm

Alojamento	HSK-A 63
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Oscilação	amortecido
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca