


**HAINBUCH****Cabeçote de fixação com ranhuras transversais, SK 100, Ø de fixação (aumento de 1 mm): 16mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329952 16     |
| GTIN             | 2050001925091 |
| Classe de artigo | 33H           |

**Descrição****Modelo:**

Com ranhuras transversais para material em bruto, pequeno Ø.

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

**Utilização:**

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

**Instrução:**

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

**Descrição técnica**

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø de fixação | 16 mm   |
| Perfil       | redondo |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dureza          | 60 HR                |
| Área de aperto  | Ranuras transversais |
| Comprimento L   | 59 mm                |
| Alojamento      | SK 100               |
| Tipo de produto | Cabeçote de fixação  |