

**HAINBUCH****Cabeçote de fixação com ranhuras transversais, SK 100, Ø de fixação (aumento de 1 mm): 22mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	329952 22
GTIN	2050001925152
Classe de artigo	33H

## Descrição

**Modelo:**

Com ranhuras transversais para material em bruto, pequeno Ø.

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

**Utilização:**

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

**Instrução:**

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

## Descrição técnica

Ø de fixação	22 mm
Dureza	60 HR

Área de aperto	Ranuras transversais
Perfil	redondo
Comprimento L	59 mm
Alojamento	SK 100
Tipo de produto	Cabeçote de fixação