

**Cabeçote de fixação suave, SK 100, Ø do furo inicial: 65mm****Dados do pedido**

Número do pedido	329956 65
GTIN	2050001925978
Classe de artigo	33H

**Descrição****Modelo:**

Macio (dureza reduzida de 40 HRC no furo) para autoextração.

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

**Utilização:**

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

**Instrução:**

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

**Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.**

**Descrição técnica**

Ø do furo inicial	65 mm
Dureza	60 HR
Perfil	redondo

Comprimento L	59 mm
Alojamento	SK 100
Tipo de produto	Cabeçote de fixação