



## Dados do pedido

Número do pedido	557540 100
GTIN	4046719251728
Classe de artigo	53M

## Descrição técnica

Granulometria	100
Grau de finura	fino
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Largura	68 mm
Altura	26 mm
Comprimento	100 mm
Atributo do nome do produto	100×68×26 mm
Número de superfícies revestidas	4
Número de esponjas, almofadas	24
Tipo de produto	Esponja abrasiva

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		

Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado
INOX	adequado
Ti	adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Plástico, GFK	adequado
Madeira	adequado
Pedra	condicionalmente adequado
Vernizes	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
seco	adequado