

Garant**Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	9,6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	13 mm
Desvio central L_3	7 mm
Comprimento total L	125 mm
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Código ISO do suporte	E10K SDQCR/L07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø haste D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8