

Garant**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E12M SDQCR/L07
Comprimento total L	150 mm
Desvio central L ₃	8,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	16 mm
Tamanho da placa	7 mm
Altura de fixação L ₂	11,6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8