

## Ficha de dados

### Calibre liso passa não passa de rosca MultiCheck, Rosca: M16



#### Dados do pedido

Número do pedido	486510 M16
GTIN	2050001060846
Classe de artigo	48B

#### Descrição

##### Versão:

Semelhante ao n.º 486000 ou 486100.

Corpo de aço robusto, antideslizante com casquilho deslizante de alumínio escalonado para medição e leitura direta da **profundidade de rosca até 4xD**.

##### Vantagem:

Verificação da conformidade dos calibres para roscas e da profundidade de rosca numa única operação. Ganhe até 50% de tempo num ciclo de ensaio. Substituição fácil de calibres macho gastos (jogo de montagem a pedido).

##### Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma **DIN ISO 1502**.

##### Nota:

MultiCheck para rosca de regulação e rosca fina com nónio (até leitura de 0,1 mm) ou com ecrã digital (até leitura de 0,01 mm) incluindo emissão de dados **a pedido** (ver n.º 486511 – 486516).

#### Descrição técnica

Rosca	M16
Passo de rosca	2 mm

## Ficha de dados

Leitura	0,5 mm
Tipo de rosca	M
Norma	DIN 13
Tipo de calibre	Calibre de refugo
Tipo de calibre	Calibre de qualidade
Calibração	Preço sob consulta
Tipo de produto	Calibre macho passa não passa para rosca

## Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/486510-M16>