

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SDQCR 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	18,9 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Projeção L_1	52 mm
Desvio central L_3	12,5 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento total L	250 mm
Código ISO do suporte	E20S SDQCR/L11
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15