

**Garant****Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	20 mm
Desvio central $L_3$	10 mm
Tamanho da placa	7 mm
Código ISO do suporte	E16R SDQCR/L07
Comprimento total L	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Altura de fixação $L_2$	15,6 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Ø haste $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8