

Garant**Barra de mandrilar MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	250 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Código ISO do suporte	E20S SDQCR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Altura de fixação L ₂	18,9 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	25 mm
Desvio central L ₃	12,5 mm
Ø haste D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15