

**Garant****Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Altura de fixação L <sub>2</sub>	9 mm
Comprimento total L	125 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	A10K SDQCR/L07
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	14 mm
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	7 mm
Projeção L <sub>1</sub>	30 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø haste D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8