

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento total L	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Desvio central L ₃	13 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	26 mm
Altura de fixação L ₂	18 mm
Projeção L ₁	60 mm
Código ISO do suporte	A20R SDQCR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15