

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	44 mm
Calço	269005 3
Desvio central L_3	22 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Código ISO do suporte	A32S SDQCR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	250 mm
Projeção L_1	96 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Parafuso para calço	269013 2
Altura de fixação L_2	31 mm
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 3	269005 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15